




## Vis de serrage à excentrique, Dim. nom. rain. T: 22mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 370009 22     |
| GTIN             | 4046368509362 |
| Classe d'article | 37M           |

### Description

#### Exécution:

- **Encombrement réduit.**
- **Serrage de pièces de forme quelconque.**
- **Disque en laiton hexagonal avec vis 6 pans à excentrique en acier.**
- **Fixation dans la rainure en T via la vis de serrage/blocage.**

#### Utilisation:

Idéal pour le serrage de pièces plates.

#### Livraison:

1 vis en acier, 1 rondelle de blocage.

### Description technique

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Course d'excentrique $S_1$ | 2,5 mm  |
| Bague 6 pans ouverture     | 30 mm   |
| Filetage M                 | M16     |
| Hauteur bague H            | 12,7 mm |
| Couple de serrage maximal  | 135 Nm  |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Force serrage                               | 27 kN                        |
| Bague à 6 pans creux ouverture <sub>1</sub> | 12 mm                        |
| Longueur L                                  | 44,3 mm                      |
| SW <sub>2</sub>                             | 6 mm                         |
| Couple de serrage max. vis de blocage       | 55 Nm                        |
| Type de produit                             | Vis de serrage à excentrique |