



Microscope stéréoscopique STEMI 305 avec sortie caméra, Type: 305TRINO



Données de commande

N° commande	491836 305TRINO
GTIN	2050001932624
Classe d'article	49B

Description

Exécution:

Microscope stéréoscopique permettant d'obtenir des images tridimensionnelles, très lumineuses et nettes. Système Greenough pour une qualité d'image optimale. **Source de lumière à LED verticale intégrée.** Réglage et compensation individuelles de la distance interpupillaire et des défauts de vision. Poignée pour utilisation mobile. Statif pour lumière froide, commande d'éclairage épiscopique, base d'éclairage diascopique plate (champ clair/champ sombre), colonne avec support et course de 145 mm. Avec spot supplémentaire K LED avec faisceau lumineux réglable en hauteur et zoom. Avec sortie de caméra C-Mount intégrée.

Accessoire(s):

AxioCam 491852 et 491853

Accessoire de polarisation pour éclairage ponctuel et diascopique.

Optiques interchangeables 0,75x / 1,5x / 2,0x sur demande.

Remarque(s):

Disponible en option: Modèle avec caméra Wi-Fi et routeur. Modèle sans unité d'éclairage diascopique.

Grossissement (x): 8 - 40

Zoom: 5 : 1

Ø champ visuel: 29 mm

Oculaire: PL 10x

Distance de travail: 110 mm

Description technique

Zoom	5 : 1
Oculaire	PL 10×
Ø champ visuel	29 mm
Distance de travail	110 mm
Grossissement (x)	8 - 40
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Stereomikroskop Typ OSF

Accessoires

Caméra microscope AxioCam 105 color Type 105C	491853 105C
Paire de coques pour les yeux	491832
Caméra microscope AxioCam ERc5s Type ERC5S2	491852 ERC5S2