

Garant**Sandales anthracite/noir Sandales de sécurité confort ESD, S1 W2, Pointure EU: 40****Données de commande**

N° commande	092051 40
GTIN	4062406400132
Classe d'article	01S

Description**Exécution:**

Les chaussures de sécurité GARANT confort allient confort maximal et design moderne. Les matières innovantes et de haute qualité ainsi que la qualité de finition très élevée "Made in Germany" garantissent une protection maximale et un poids minimum. Les différentes largeurs de tige et le mode de fabrication pincé permettent d'obtenir un "véritable" système d'adaptation de la largeur, offrant ainsi une solution idéale pour différentes largeurs de pied. La mise en œuvre systématique des principes ergonomiques et un amortissement interchangeable en fonction du poids réduisent considérablement les contraintes au niveau des genoux et du dos et contribuent ainsi à préserver la santé à long terme.

- **Tige en microfibrés légères mais résistantes.**
- **Doublure fonctionnelle respirante.**
- **Heel-Puller GARANT confort pratique pour mettre les chaussures facilement et rapidement.**
- **Support plantaire GARANT confort avec amortissement en fonction du poids.**
- **Semelle extérieure GARANT confort TPU.**
- **Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).**

Sandales à structure d'aération grande surface.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Remarque(s):

Modèle étroit W1, voir code art. 092050.

- **Support plantaire tout confort GARANT avec amortissement en fonction du poids, voir Accessoires de protection des pieds, sous les codes art.: 092864 (doux), 092865 (moyen), 092866 (dur).**
- **De série, les chaussures portant la réf. 36-39 sont livrées avec l'amortissement doux, la réf. 40-45 avec l'amortissement moyen et la réf. 46-48 avec l'amortissement dur.**
- **Dans la section Accessoires de protection des pieds, vous trouverez également des lacets GARANT adaptés sous le code art.: 092855 120, ainsi que la fermeture rapide pour sandales; 092856 55 (réf. 36-41) et 092856 65 (réf.42-48).**

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S1

Matériau coque de protection: Aluminium

Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191

Propriété: Amortissement Vario®

Description technique

Propriété	Amortissement Vario®
Pointure UE	40
Matériau coque de protection	Aluminium
Classe de protection	S1
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Sandales de sécurité