

Garant**Chaussures hautes anthracite/noir Chaussures hautes de sécurité confort ESD, S3 W1, Pointure EU: 47****Données de commande**

N° commande	092074 47
GTIN	4062406400590
Classe d'article	01S

Description**Exécution:**

Les chaussures de sécurité GARANT confort allient confort maximal et design moderne. Les matières innovantes et de haute qualité ainsi que la qualité de finition très élevée "Made in Germany" garantissent une protection maximale et un poids minimum. Les différentes largeurs de tige et le mode de fabrication pincé permettent d'obtenir un "véritable" système d'adaptation de la largeur, offrant ainsi une solution idéale pour différentes largeurs de pied. La mise en œuvre systématique des principes ergonomiques et un amortissement interchangeable en fonction du poids réduisent considérablement les contraintes au niveau des genoux et du dos et contribuent ainsi à préserver la santé à long terme.

- **Tige en microfibres légères mais résistantes.**
- **Doublure fonctionnelle respirante.**
- **Heel-Puller GARANT confort pratique pour mettre les chaussures facilement et rapidement.**
- **Support plantaire GARANT confort avec amortissement en fonction du poids.**
- **Semelle extérieure GARANT confort TPU.**
- **Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).**

Bottines sans coutures. Languette antipoussière. Protection contre la pénétration d'eau.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Remarque(s):

- **Support plantaire tout confort GARANT avec amortissement en fonction du poids, voir Accessoires de protection des pieds, sous les codes art.: 092864 (doux), 092865 (moyen), 092866 (dur).**
- **De série, les chaussures portant la réf. 36-39 sont livrées avec l'amortissement doux, la réf. 40-45 avec l'amortissement moyen et la réf. 46-48 avec l'amortissement dur.**
- **Dans la section Accessoires de protection des pieds, vous trouverez également des lacets GARANT adaptés sous le code art.: 092855 120, ainsi que la fermeture rapide pour sandales; 092856 55 (réf. 36-41) et 092856 65 (réf.42-48).**

Modèle large W2 sous 092075.

Description technique

Propriété	Amortissement Vario®
Classe de protection	S3
Pointure UE	47
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Sexe	Homme
Résistance à la pénétration	Textile
Matériau coque de protection	Aluminium
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Bottes de sécurité