

Aimant plat sans taraudage, SmCo₅, Ø: 32mm



Données de commande

N° commande	085920 32
GTIN	2050000965227
Classe d'article	08Q

Description

Exécution:

- Thermorésistant jusqu'à 200 °C.
- Surface galvanisée, noyau magnétique en samarium-cobalt (SmCo₅).
- Aimant plat blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l'assemblage par pression, collage ou scellage.

Description technique

Force d'attraction	220 N
Ø	32 mm
Résistance max. à la température	200 °C
Poids	40 g
Hauteur	7 mm
Matériau surface	galvanisé
Matériau noyau magnétique	SmCo ₅
Type de produit	Aimant plat

