

RIHETEC

Buse d'arrosage MiniKD avec raccord fileté, Type × longueur de tuyau: M6X50**Données de commande**

N° commande	319471 M6X50
GTIN	4260711110351
Classe d'article	33C

Description**Exécution:**

Pour un arrosage et une lubrification ciblés sur l'arête de coupe ou l'évacuation des copeaux. Modèle en acier inoxydable, le tube flexible peut être courbé jusque sur l'arête. Pression maximale jusqu'à 10 bars.

Spécialement conçue pour les porte-outils VDI et BMT compacts **avec raccord fileté**.

La MiniKD a été spécialement conçue pour une utilisation sur des porte-outils VDI compacts, mais s'adapte également à de nombreux autres porte-outils avec arrosage externe. Elle se caractérise par sa simplicité d'utilisation et son conduit d'arrosage parfaitement réglable. Le montage est très simple.

Description:

La MiniKD est une buse d'arrosage qui se compose d'un filetage ou d'une bille en acier inoxydable et d'un tube en matériau composite flexible. Les pièces sont fermement assemblées les unes des autres.

Remarque(s):

Adaptateurs taraudés et rallonges, voir code art. 319476 ou 319477.

Description technique

Type	MiniKD
Raccord fileté	M6
Exécution	Filetage
Longueur tuyau	50 mm
Ø de passage de tuyau	4 mm
Arrosage interne	oui
Type de produit	Buse d'arrosage

