

Garant**Lunettes de protection confort, Teinte des verres: CLEAR****Données de commande**

N° commande	096200 CLEAR
GTIN	4062406400750
Classe d'article	01C

Description**Exécution:**

Avec leurs grands oculaires modernes, les lunettes de protection offrent une protection fiable contre la poussière, les salissures et d'autres corps étrangers dangereux. Grâce à leur conception compacte et bien pensée, ces lunettes se combinent très bien avec d'autres EPI (par ex. masque de protection respiratoire, casque antibruit). Le revêtement offre au porteur une **protection antibuée** durable et est également **résistant aux rayures** (certification KN). Les branches sont **réglables tant en longueur qu'en inclinaison** et peuvent ainsi être adaptées à chaque forme de tête. En outre, les **composants souples** à l'extrémité des branches et au niveau du nez assurent un port confortable et exempt de pression, même en cas d'utilisation prolongée.

Norme:

EN 166; EN 170

Livraison:

Lunettes de protection livrées avec l'étui à lunettes 096937.

Description technique

Matériau verres	Polycarbonate
Identification des verres	2C-1,2 HO 1FTKN
Protection anti-UV	Standard
Revêtement des verres	résistant aux rayures
Revêtement des verres	Résistant aux rayures

Identification de la monture	HO EN166 FT CE
Caractéristique de la monture	Inclinaison des branches réglable
Caractéristique de la monture	Coussinets
Caractéristique de la monture	Longueur des branches réglable
Type de produit	Lunettes de protection