

**Garant****Broche de centrage, Type: 120/138****Données de commande**

N° commande	360027 120/138
GTIN	4045197812810
Classe d'article	310

**Description****Exécution:**

Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est une fonction importante pour les systèmes de fabrication modernes, notamment dans la fabrication automatisée. Grâce à une interface de contact spéciale, il garantit une répétabilité précise et fiable du point zéro. La force de serrage pneumatique du système maintient les pièces en toute sécurité dans la position souhaitée, ce qui permet un changement rapide et précis de la pièce sans nécessiter de repositionnement. Cela permet de réduire le temps de préparation et d'augmenter la productivité. Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est indispensable pour des processus de fabrication efficaces. Découvrez la technologie innovante de GARANT ZeroClamp et optimisez votre production.

**Utilisation:**

Permet de gagner rapidement un point déterminé sur la table de la machine et de positionner le plot de serrage.

**Adapté(s) pour:**

Plots de serrage réf. 120 et 138.

**Description technique**

Ø queue	25 mm
Longueur totale	150 mm
Longueur corps	50 mm
Série	ZeroClamp
Type de produit	Broche de centrage