



Buse d'arrosage HighPressure droit, Filetage: G1/8



Données de commande

N° commande	319474 G1/8
GTIN	2050002047891
Classe d'article	33C

Description

Exécution:

Pour un arrosage et une lubrification ciblés sur l'arête de coupe ou l'évacuation des copeaux.

Buse haute pression – Spécialement conçue pour les pressions élevées jusqu'à 80 bars.

Orientation réglable de la buse. Exécution robuste et durable en aluminium.

Buse ronde droite, modèle perforé 5 (trous) × Ø 1 mm.

Utilisation:

Pour une utilisation sur des porte-outils statiques et entraînés via un raccord fileté.

Description technique

Type	droit
Exécution	Filetage
Raccord fileté	G1/8
Ø de passage de tuyau	1 mm
Arrosage interne	oui
Type de produit	Buse d'arrosage

