

Garant**Plot de serrage double, Type: 120****Données de commande**

N° commande	360028 120
GTIN	4045197812827
Classe d'article	310

Description**Exécution:**

Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est une fonction importante pour les systèmes de fabrication modernes, notamment dans la fabrication automatisée. Grâce à une interface de contact spéciale, il garantit une répétabilité précise et fiable du point zéro. La force de serrage pneumatique du système maintient les pièces en toute sécurité dans la position souhaitée, ce qui permet un changement rapide et précis de la pièce sans nécessiter de repositionnement. Cela permet de réduire le temps de préparation et d'augmenter la productivité. Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est indispensable pour des processus de fabrication efficaces. Découvrez la technologie innovante de GARANT ZeroClamp et optimisez votre production.

Utilisation:

Pour un positionnement libre du plot de serrage double face sur des plaques d'usinage à trame, des tourelles de serrage, etc. Transformez ainsi une douille taraudée sur votre plaque d'usinage à trame en un point zéro ou un point de référence défini !

Livraison:

2 plots de serrage, 2 demi-coupleurs.

Accessoire(s):

Tirettes 360025.

Remarque(s):

Autres hauteurs jusqu'à 200 mm disponibles sur demande.

Description technique

Hauteur H	100 mm
Trou d'indexage disponible	oui
Force de serrage	25 kN
Ø plot de serrage d	120 mm
Série	ZeroClamp
Type de produit	Plots de serrage