

**Réglet inoxydable, Longueur: 150mm****Données de commande**

N° commande	461630 150
GTIN	4007368118817
Classe d'article	46R

Description**Exécution:**

En acier **inoxydable**, surface dépolie et graduations précises. Graduation en mm sur le bord supérieur, en 1/2 mm sur le bord inférieur. Tableau de conversion pouces / métriques et tableau des Ø de perçage sur la face arrière.

Description technique

Etalonnage	F8
Section, épaisseur	0,5 mm
Erreur admissible	0,12 mm
Section, largeur	18 mm
Norme	CE I
Graduation bord supérieur	1 mm
Graduation bord inférieur	0,5 mm
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Type de produit	Règles

Services

EtalonnageRéglets Longueur maximale 500 mm	026200 500
--	------------