

**Réglet inoxydable, Longueur: 1000mm****Données de commande**

N° commande	461630 1000
GTIN	4007368118848
Classe d'article	46R

**Description****Exécution:**

En acier **inoxydable**, surface dépolie et graduations précises. Graduation en mm sur le bord supérieur, en 1/2 mm sur le bord inférieur. Tableau de conversion pouces / métriques et tableau des Ø de perçage sur la face arrière.

**Description technique**

Section, largeur	30 mm
Erreur admissible	0,2 mm
Etalonnage	F10
Section, épaisseur	1 mm
Norme	CE I
Graduation bord supérieur	1 mm
Graduation bord inférieur	0,5 mm
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Type de produit	Règles

**Services**

EtalonnageRéglets Longueur maximale 1000 mm	026200 1000
---	-------------