



## Jeu de clés à fourches / clés à œil à cliquet JOKER 6001 Switch, réversibles, coudées 15°, Nombre de clés: 4



### Données de commande

N° commande	614885 4
GTIN	4013288184139
Classe d'article	63F

### Description

#### Exécution:

Forgées par matriçage. Côté œil avec cliquet de précision (80 dents) robuste et maniable avec angle d'ajustement particulièrement petit de 4,5°.

Le côté fourche à profil deux fois six pans et plaque métallique trempée interchangeable remplit une fonction de blocage et sert de butée d'extrémité, empêche tout glissement et procure un petit angle de reprise.

Côté œil coudé à 15°, réversible.

#### Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.

#### Livraison:

1 clé de chaque 614875: Réf. 10 ; 13 ; 17 ; 19

### Description technique

Nombre de clés	4
Ouverture	10 mm
Ouverture	13 mm
Ouverture	17 mm

Ouverture	19 mm
Référence fabricant	6001 Joker 4 Set 1
Position de l'œil	15 degré
Nombre de dents	80
Angle d'ajustement	4,5 degré
Matériau	Acier au chrome-molybdène
Surface	chromé mat
Emballage	Trousse
Dim. ouvertures de clés	métrique
Butée d'extrémité côté mâchoire	oui
Fonction de blocage côté mâchoire	oui
Avec tête pivotante	non
Cliquet réversible	oui
Type de produit	Clés

## Accessoires

Clé à fourches / clé à œil à cliquet JOKER 6001 Switch,réversibles, coudées 15° Ouverture 13 mm	614875 13
Clé à fourches / clé à œil à cliquet JOKER 6001 Switch,réversibles, coudées 15° Ouverture 19 mm	614875 19
Clé à fourches / clé à œil à cliquet JOKER 6001 Switch,réversibles, coudées 15° Ouverture 17 mm	614875 17
Clé à fourches / clé à œil à cliquet JOKER 6001 Switch,réversibles, coudées 15° Ouverture 10 mm	614875 10