

**Aimant plat avec filetage intérieur, Ferrite, Ø: 63mm****Données de commande**

N° commande	085915 63
GTIN	2050000965302
Classe d'article	08Q

**Description****Exécution:**

- **Aimant plat blindé en ferrite dure avec manchon taraudé.**
- **Surface galvanisée.**
- **Thermorésistant jusqu'à 120 °C.**

**Utilisation:**

Pour le serrage, le montage, l'assemblage par fixation par vis.

**Remarque(s):**

Crochets à visser avec filetage extérieur sous le code art. 085921.

**Description technique**

Hauteur	14 mm
Matériau surface	galvanisé
Ø	63 mm
Manchon taraudé	oui
Hauteur avec taraudage	30 mm
Résistance max. à la température	120 °C
Filetage	M8 mm
Poids	240 g
Force d'attraction	350 N

Matériau noyau magnétique	Ferrite
Type de produit	Aimant plat