



Etai hte pression CN, Type: 125



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 360565 125 |
| GTIN | 4062406401474 |
| Classe d'article | 32P |

Description

Exécution:

Encombrement réduit – Rapport optimal entre la plage de serrage et la longueur totale.

Réglage progressif – force de serrage totale à 360°.

Corps de base en GJS-60 particulièrement rigide, **bords supérieurs et inférieurs rectifiés.**

Parallélisme des mors 0,02 mm.

- **Filetage des deux côtés (M8), pour fixation d'une butée de pièce.**
- **Amplificateur de puissance à faible usure**
- **Rainures d'alignement de précision.**
- **Orifice d'évacuation latéral pour les copeaux et le lubrifiant.**
- **Broche haute pression pratiquement sans entretien – Force de serrage constante grâce à un amplificateur de puissance mécanique résistant à l'usure.**

Caractéristique(s):

- **Broche entièrement protégée et nitrurée, nécessitant peu d'entretien.**
- **Sécurité de fonctionnement accrue.**
- **Pare-copeaux optimisé.**
- **Opérations de nettoyage minimisées.**

Utilisation:

Montage horizontal. Nombreux systèmes de serrage compatibles pour centres d'usinage.

Livraison:

Avec 2x mors monoblocs et 1x manivelle.

Accessoire(s):

Brides de serrage 360579.

Kit de réglage et d'assemblage 360530.

Mors courants, par ex. 361400 – 361660, 361295 – 361298.

Butée de pièce et manivelle 360555 et 360800.

Système de changement rapide des mors 361293 125 et 361294 125.

Remarque(s):

Dimension d'appairage pas compatible avec d'autres marques.

Description technique

| | |
|---|---------------|
| Serrage maximal | 230 mm |
| Rainure transversale n H7 | 20 mm |
| Longueur totale L | 441 mm |
| Force de serrage maximale | 40 kN |
| r | 128 mm |
| Longueur corps de base a | 398,5 mm |
| Plage de serrage d | 48 - 230 mm |
| Série | HOLEX NC |
| g | 21 mm |
| t | 62,5 mm |
| Plage de serrage b | 0 - 182 mm |
| Hauteur corps de base c –0,02 | 95 mm |
| Largeur corps de base B | 126 mm |
| Type | 125 |
| Nombre de filetages pour butée de pièce | 2 |
| Code couleur pour accessoires adaptés | HOLEX NC |
| Rainure longitudinale l H8 | 20 mm |
| Poids | 30 kg |
| Ouverture de clé | 14 mm |
| Hauteur totale F | 134,5 mm |
| Type de produit | Etaux machine |

