

Garant**Barre d'alésage HSS, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 8/07mm****Données de commande**

N° commande	260328 8/07
GTIN	4062406401061
Classe d'article	21T

Description technique

Hauteur de serrage L_2	7 mm
Longueur de tête L_1	20 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Taille plaquette	7 mm
Déport L_3	8 mm
Code ISO porte-outils	AH08K SDQCR/L07
Longueur totale L	125 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	12 mm
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Ø queue D_s	8 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5xD
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7