

Garant**Barre d'alésage HSS, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 8/07mm****Données de commande**

N° commande	260329 8/07
GTIN	4062406401078
Classe d'article	21T

Description technique

Angle d'attaque κ	107,5 degré
Ø pré-perçage min. D_{min}	12 mm
Hauteur de serrage L_2	7 mm
Code ISO porte-outils	AH08K SDQCR/L07
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Longueur totale L	125 mm
Longueur de tête L_1	20 mm
Taille plaquette	7 mm
Déport L_3	8 mm
Ø queue D_s	8 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5xD
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7