

Garant
Barre d'alésage HSS, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 8/07mm


Données de commande

N° commande	260333 8/07
GTIN	4062406401092
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur totale L	125 mm
Hauteur de serrage L ₂	7 mm
Déport L ₃	7,5 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	13,5 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Code ISO porte-outils	AH08K SDUCR/L07
Longueur de col L ₁	40 mm
Taille plaquette	7 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Ø queue D _s	8 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500