

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Flex Cleaner, Contenance (ml ou l): 20**Données de commande**

N° commande	088001 20
GTIN	4062406400873
Classe d'article	01L

Description**Exécution:**

Certification NSF. Convient à une utilisation dans l'industrie agroalimentaire.

Dégraissant polyvalent pour le nettoyage rapide d'huiles, d'émulsions et de graisses. Miscible à l'eau jusqu'à 1:10. Bidon de 20 litres. Au besoin, commander le robinet adapté (088010 réf. 20-30).

Le Flex Cleaner convient également à une utilisation nécessitant peu de mousse dans les nettoyeurs haute pression et les équipements de nettoyage des sols, ce qui permet une utilisation flexible partout où la mousse est problématique. Lors du nettoyage, des surfaces en aluminium et en laiton sont particulièrement protégées contre le ternissement jusqu'à 75 °C. Le nettoyant permet d'obtenir une protection temporaire contre la corrosion. En cas d'application manuelle, vaporiser le produit de nettoyage et essuyer à l'aide d'un chiffon après avoir laissé agir quelques instants. En cas d'utilisation dans l'industrie agroalimentaire, rincer la surface abondamment à l'eau après le nettoyage.

- **Exempt de marquage.**
- **Utilisation manuelle et mécanique.**
- **Certification NSF pour l'industrie agroalimentaire.**
- **Convient au remplissage de flacons pulvérisateurs et de pulvérisateurs sous pression.**

Description technique

Forme	liquide
Couleur	transparent
Point d'ébullition	100 °C
Température de stockage	2 - 35 °C
Exécution	Jerrican
Durabilité	GARANT GreenPlus
pH	9
Densité	1,01 g/cm ³
Contenu	20 l
Série	GreenPlus
Type de produit	Nettoyant universel

Accessoires

GARANT GreenPlus Robinets pour bidons convient pour la taille du bidon 20-30 l

088010 20-30