

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Acid Cleaner, Contenance (ml ou l): 20**Données de commande**

N° commande	088002 20
GTIN	4062406400897
Classe d'article	01L

Description**Exécution:**

Certification NSF. Convient à une utilisation dans l'industrie agroalimentaire.

L'arme acide absolue sans classification. Élimine définitivement rouille, calcaire et salissures minérales, sans abîmer le matériau. Miscible à l'eau jusqu'à 1:10. Bidon de 20 litres. Au besoin, commander le robinet adapté (088010 réf. 20-30).

Appliquer le nettoyant et, après avoir laissé agir quelques instants, essuyer la saleté dissoute ou rincer à l'eau.

- **Exempt de marquage.**
- **Application manuelle.**
- **Certification NSF pour l'industrie agroalimentaire.**
- **Convient au remplissage de flacons pulvérisateurs et de pulvérisateurs sous pression.**

Description technique

Exécution	Jerrican
Forme	liquide
Couleur	transparent
Point d'ébullition	100 °C

Température de stockage	2 - 35 °C
Durabilité	GARANT GreenPlus
Densité	1,04 g/cm ³
pH	2,2
Contenu	20 l
Série	GreenPlus
Type de produit	Nettoyant universel

Accessoires

GARANT GreenPlus Robinets pour bidons convient pour la taille du bidon 20-30 l

088010 20-30