

Garant GREENPLUS

**GARANT GreenPlus Clean & Weld, Contenance (ml ou l): 20****Données de commande**

N° commande	088003 20
GTIN	4062406403119
Classe d'article	01L

**Description****Exécution:**

**Anti-adhérent soudure 2 en 1 Clean & Weld** premium avec fonction de nettoyage. Empêche efficacement l'adhérence des projections lors du soudage MIG/MAG et des découpes au laser. Egalement utilisable comme nettoyant avant le soudage grâce à l'excellent mouillage. Bidon de 20 litres. Au besoin, commander le robinet adapté (088010 réf. 20-30).

Clean & Weld est facile à appliquer et empêche l'adhérence des projections de soudure tant à l'état humide que sec. Il protège également les pièces, les buses à souder et les accessoires de soudage tout au long du processus d'usinage. Les salissures telles que les copeaux, les huiles d'usinage, les huiles anticorrosion légères ou les fluide d'usinage se nettoient aisément et efficacement avant le soudage avec Clean & Weld. Le processus de soudage peut commencer directement sur la surface propre. Les ingrédients présents dans le produit forment une barrière entre la pièce et les projections et offrent une protection temporaire contre la corrosion pour tous les métaux soudables. Les tôles peuvent être galvanisées ou vernies sans problème directement après le soudage. Lors de la découpe au laser, Clean & Weld permet d'éviter la formation de scories au niveau du point de pénétration du laser et de faciliter l'élimination des traces de brûlure. Il n'est pas nécessaire de poncer les arêtes de coupe, ce qui permet ainsi de gagner un temps précieux.

- **Exempt de marquage.**
- **Application manuelle.**
- **Convient au remplissage de flacons pulvérisateurs et de pulvérisateurs sous pression.**

## Description technique

Point d'ébullition	100 °C
Forme	liquide
Exécution	Jerrican
Contenu	20 l
Couleur	Bleu
Température de stockage	2 - 40 °C
Durabilité	GARANT GreenPlus
pH	8,5
Série	GreenPlus
Type de produit	Agent de demoulage

## Accessoires

GARANT GreenPlus Robinets pour bidons convient pour la taille du bidon 20-30 l

088010 20-30