

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Finisher, Contenance (ml ou l): 20**Données de commande**

N° commande	088004 20
GTIN	4062406403133
Classe d'article	01L

Description**Exécution:**

Certification NSF. Convient à une utilisation dans l'industrie agroalimentaire.

Dégraissant et Finisher pour l'élimination quotidienne et rapide d'huiles d'usage et anticorrosion, de cires légères, d'émulsions, de résidus d'adhésifs et d'autres salissures. Répond aux normes de propreté les plus strictes, en particulier avant la peinture, l'enduction et le collage. Réduction sensible des COV par rapport aux solvants traditionnels. Bidon de 20 litres. Au besoin, commander le robinet adapté (088010 réf. 20-30).

Le Finisher est idéal comme alternative aux solvants, nettoyants à froid ou diluants nitrés. Les inhibiteurs de corrosion présents assurent une protection temporaire contre la corrosion. Par rapport aux nettoyants aqueux traditionnels, l'évaporation est plus rapide.

- **Exempt de marquage.**
- **Application manuelle.**
- **Convient au remplissage de flacons pulvérisateurs et de pulvérisateurs sous pression.**

Description technique

Couleur	transparent
Forme	liquide

Exécution	Jerrican
Point d'éclair	38 °C
Température de stockage	2 - 35 °C
Point d'ébullition	80 °C
Durabilité	GARANT GreenPlus
Densité	0,99 g/cm ³
pH	11,4
Contenu	20 l
Série	GreenPlus
Type de produit	Nettoyant universel

Accessoires

GARANT GreenPlus Robinets pour bidons convient pour la taille du bidon 20-30 l

088010 20-30