

Garant GREENPLUS

**GARANT GreenPlus Power Force, Contenance (ml ou l): 20****Données de commande**

N° commande	088006 20
GTIN	4062406403171
Classe d'article	01L

**Description****Exécution:**

Certification NSF. Convient à une utilisation dans l'industrie agroalimentaire.

**Efficacité de dégraissage maximale** grâce à la technologie hybride. Les extraits végétaux dissolvent saletés incrustées, graisses spéciales, huiles, suie, traces de caoutchouc, bitumes, cires et pâtes, qui sont ensuite rapidement éliminés grâce à la technologie à base de tensioactifs. Bidon de 20 litres. Au besoin, commander le robinet adapté (088010 réf. 20-30).

Power Force est un nettoyant aqueux, peu moussant, à base de matières premières renouvelables. Les ingrédients actifs naturels permettent de dissoudre de manière puissante les saletés sans attaquer les surfaces. Une odeur agréable, l'absence de solvant et de COV en font le compagnon idéal pour un travail puissant et sûr. Power Force constitue une alternative efficace aux solvants. Outre l'application manuelle, il peut être utilisé dans des laveuses de pièces. Dans cette application, le nettoyant peut être utilisé plusieurs fois et soutient le concept de cycle. Cela permet non seulement d'économiser des ressources, mais aussi d'éviter les déchets. Grâce à la certification NSF, le nettoyant peut être utilisé non seulement pour la maintenance, mais aussi dans l'industrie agroalimentaire.

- **Exempt de marquage.**
- **Utilisation manuelle et mécanique.**
- **Certification NSF pour l'industrie agroalimentaire.**
- **Convient au remplissage de flacons pulvérisateurs et de pulvérisateurs sous pression.**

## Description technique

Point d'ébullition	100 °C
Forme	liquide
Couleur	transparent
Plage de températures	2 - 40 °C
Température de stockage	2 - 35 °C
Exécution	Jerrican
Durabilité	GARANT GreenPlus
Densité	1,007 g/cm <sup>3</sup>
pH	10,5 - 11
Contenu	20 l
Série	GreenPlus
Type de produit	Nettoyant universel

---

## Accessoires

GARANT GreenPlus Robinets pour bidons convient pour la taille du bidon 20-30 l

088010 20-30