



## Mandrin à pinces ER Type AD, SA 40 A = 70, pour taille de pinces de serrage ER: 20



### Données de commande

N° commande	300475 20
GTIN	4062406418274
Classe d'article	32A

### Description

#### Exécution:

Cônes extérieur et intérieur rectifiés. Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

**HOLEX** – Erou de serrage de précision HOLEX équilibré (G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup> Qualité d'équilibrage G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>).

#### Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans pinces de serrage suivant DIN 6499 – types A et B.

#### Livraison:

Avec écrou de serrage.

#### Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835, clé de serrage ER 309680 ou 613300, pinces de serrage ER 308901 – 309449, écrous de serrage ER 309615 (pour disques d'étanchéité), disques d'étanchéité 309625 – 309645 (pour 309615).

Méthode d'usinage: UGV

Plage de serrage: 1 - 13 mm

Longueur de col cote A: 70 mm

Ø ext. D: 34 mm

Erou de rechange HOLEX 309580: 20

### Description technique

Longueur de col cote A	70 mm
------------------------	-------

Ø ext. D	34 mm
Ecrou de rechange HOLEX 309580	20
Plage de serrage	1 - 13 mm
Ø serrage D <sub>1</sub>	1-13 mm
Support	SA 40 A = 70
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 18000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Alésage Balluffchip	oui
Type de produit	Mandrins à pinces