



## Mandrin porte-fraises Weldon avec arrosage en bout, HSK-A 63 A = 120, Ø serrage D1: 8mm



### Données de commande

N° commande	304319 8
GTIN	4062406421960
Classe d'article	32A

### Description

#### Exécution:

- Avec RFID / alésage Balluffchip.
  - Surfaces fonctionnelles HSK usinées.
- Avec canaux d'arrosage non obturables.

#### Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat suivant DIN 1835 type B et DIN 6535 type HB.

#### Accessoire(s):

Conduit d'arrosage 309880, clé à douilles 309890.

#### Remarque(s):

HSK 40 et 50, types A et E livrables usine.

### Description technique

Vis de serrage de rechange 309900	8
Ø ext. D	28 mm
Ø serrage D <sub>1</sub>	8 mm
Longueur de col cote A	120 mm
Support	HSK-A 63 A = 120
Norme de porte-outils	DIN 69882-7
Norme de porte-outils	DIN 69882-4

Norme de porte-outils	ISO 12164-1
Forme	A
Arrosage	Non obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 20000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	HPC
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon