



## Mandrin porte-fraises Weldon, HSK-A 100 A = 160, Ø serrage D1: 14mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 304417 14     |
| GTIN             | 4062406422257 |
| Classe d'article | 32A           |

### Description

#### Exécution:

- Avec RFID / alésage Balluffchip.
- Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

#### Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat suivant DIN 1835 type B et DIN 6535 type HB.

#### Accessoire(s):

Conduit d'arrosage 309880, clé à douilles 309890.

#### Remarque(s):

HSK 40 et 50, types A et E livrables usine.

### Description technique

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Ø serrage D <sub>1</sub>          | 14 mm             |
| Longueur de col cote A            | 160 mm            |
| Ø ext. D                          | 44 mm             |
| Vis de serrage de rechange 309900 | 12                |
| Support                           | HSK-A 100 A = 160 |
| Norme de porte-outils             | DIN 69882-7       |
| Norme de porte-outils             | ISO 12164-1       |
| Norme de porte-outils             | DIN 69882-4       |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Forme  | A                               |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 20000 min <sup>-1</sup> |
| Précision de concentricité                           | ≤ 3 μm                          |
| Méthode d'usinage                                    | HPC                             |
| Méthode d'usinage                                    | UGV                             |
| Type de produit                                      | Mandrins porte-fraises Weldon   |

## Accessoires

|   |            |
|---|------------|
| Conduits d'arrosage HSK Pour HSK 100                            | 309880 100 |
| Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage D1 12 mm | 309900 12  |