

**Porte-pinces ER Forme E4, VDI 20, pour taille de pinces de serrage ER: 25****Données de commande**

N° commande	319510 25
GTIN	4062406423049
Classe d'article	32U

**Description****Utilisation:**

Principalement pour le perçage et le centrage.

**Norme:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Description technique**

$l_3$	18 mm
$l_9$	50 mm
Pour pinces ER	25
$d_6$	50 mm
Pinces de serrage adaptées	430 E (ER 25)
Capacité $d_2$	1 - 16 mm
$l_8$	38 mm
$d_{10}$	42 mm
Forme	E
Taille VDI	VDI 20

Code couleur queue VDI	VDI 20
Type de produit	Porte-pinces VDI