



Porte-pinces OZ Forme E3, VDI 40, Type: 1,5-25



Données de commande

N° commande	319505 1,5-25
GTIN	4062406423018
Classe d'article	32U

Description

Utilisation:

Principalement pour le perçage et le centrage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Description technique

Pincés de serrage adaptées	462 E
l_8	59 mm
\varnothing ext. d_{10}	60 mm
l_3	22 mm
Capacité d_2	2 - 25 mm
\varnothing moyeu d_6	83 mm
l_9	75 mm
Forme	E
Taille VDI	VDI 40
Code couleur queue VDI	VDI 40

Type de produit

Porte-pinces VDI