



Porte-pinces ER Forme E4, VDI 20, pour taille de pinces de serrage ER: 16



Données de commande

N° commande	319510 16
GTIN	4062406423032
Classe d'article	32U

Description

Utilisation:

Principalement pour le perçage et le centrage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Description technique

Pour pinces ER	16
Pinces de serrage adaptées	426 E (ER16)
l_8	12 mm
l_3	18 mm
d_{10}	28 mm
d_6	50 mm
l_9	37 mm
Capacité d_2	1 - 10 mm
Forme	E
Taille VDI	VDI 20

Code couleur queue VDI	VDI 20
Type de produit	Porte-pinces VDI