

HOLEX**Raccord industriel Filetage extérieur, Filetage extérieur du raccord: 1/2pouce****Données de commande**

N° commande	080230 1/2
GTIN	4062406403201
Classe d'article	02A

Description**Exécution:**

Raccord industriel conçu pour un débit élevé et optimisé de 2000 l/min (air), **NW 7,8**. Raccord rapide à verrouillage d'un seul côté, robuste et de haute qualité. Soupape conçue pour optimiser le débit, débits très élevés, faible baisse de pression, longue durée de vie, grande sécurité de fonctionnement et étanchéité absolue.

Pression de service: PN 35 bars / température: -20 °C à +100 °C.

Matière(s):

Laiton nickelé, douille en acier trempé et nickelée.

Description technique

Filetage extérieur du raccord	1/2 pouce
Débit	2000 l/min
Matériau	Laiton
Pression de service max.	35 bar

Type de produit

Kärcher coupleur p/
nettoyeur 4.403-002.0