

**Porte-pinces ER Forme E4, VDI 40, pour taille de pinces de serrage ER: 32****Données de commande**

N° commande	319515 32
GTIN	4062406423070
Classe d'article	32U

Description**Utilisation:**

Principalement pour le perçage et le centrage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Description technique

d_6	83 mm
l_3	22 mm
Pour pinces ER	32
Pinces de serrage adaptées	470 E (ER 32)
l_8	49 mm
d_{10}	50 mm
Capacité d_2	2 - 20 mm
l_9	62 mm
Forme	E
Taille VDI	VDI 40

Code couleur queue VDI	VDI 40
Type de produit	Porte-pinces VDI