



Porte-pinces ER Forme E4, VDI 40, pour taille de pinces de serrage ER: 40



Données de commande

N° commande	319515 40
GTIN	4062406423087
Classe d'article	32U

Description

Utilisation:

Principalement pour le perçage et le centrage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Description technique

l_8	61 mm
Pour pinces ER	40
l_9	75 mm
d_6	83 mm
Pinces de serrage adaptées	472 E (ER 40)
Capacité d_2	3 - 26 mm
l_3	22 mm
d_{10}	63 mm
Forme	E
Taille VDI	VDI 40

Code couleur queue VDI	VDI 40
Type de produit	Porte-pinces VDI