



Porte-pinces ER Forme E4, VDI 30, pour taille de pinces de serrage ER: 25



Données de commande

N° commande	319512 25
GTIN	4062406423056
Classe d'article	32U

Description

Utilisation:

Principalement pour le perçage et le centrage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Description technique

Pinces de serrage adaptées	430 E (ER 25)
Pour pinces ER	25
l_3	22 mm
d_{10}	42 mm
l_9	57 mm
d_6	68 mm
Capacité d_2	1 - 16 mm
l_8	45 mm
Forme	E
Taille VDI	VDI 30

Code couleur queue VDI	VDI 30
Type de produit	Porte-pinces VDI