

**Porte-pinces ER Forme E4, VDI 30, pour taille de pinces de serrage ER: 32****Données de commande**

N° commande	319512 32
GTIN	4062406423063
Classe d'article	32U

**Description****Utilisation:**

Principalement pour le perçage et le centrage.

**Norme:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Description technique**

$d_{10}$	50 mm
$l_3$	22 mm
$l_8$	49 mm
$l_9$	62 mm
Pinces de serrage adaptées	470 E (ER 32)
$d_6$	68 mm
Capacité $d_2$	2 - 20 mm
Pour pinces ER	32
Forme	E
Taille VDI	VDI 30

Code couleur queue VDI	VDI 30
Type de produit	Porte-pinces VDI