

**Raccord industriel Filetage intérieur, Filetage intérieur du raccord: 1/2pouce****Données de commande**

N° commande	080231 1/2
GTIN	4062406423131
Classe d'article	02A

Description**Exécution:**

Raccord industriel conçu pour un débit élevé et optimisé de 2000 l/min (air), **NW 7,8**. Raccord rapide à verrouillage d'un seul côté, robuste et de haute qualité. Soupape conçue pour optimiser le débit, débits très élevés, faible baisse de pression, longue durée de vie, grande sécurité de fonctionnement et étanchéité absolue.

Pression de service: PN 35 bars / température: -20 °C à +100 °C.

Matière(s):

Laiton nickelé, douille en acier trempé et nickelée.

Description technique

Pression de service max.	35 bar
Matériau	Laiton
Filetage intérieur du raccord	1/2 pouce
Débit	2000 l/min
Type de produit	Kärcher coupleur p/ nettoyeur 4.403-002.0

