



Raccord industriel Filetage intérieur, Filetage intérieur du raccord: 1/4pouce



Données de commande

N° commande	080231 1/4
GTIN	4062406423117
Classe d'article	02A

Description

Exécution:

Raccord industriel conçu pour un débit élevé et optimisé de 2000 l/min (air), **NW 7,8**. Raccord rapide à verrouillage d'un seul côté, robuste et de haute qualité. Soupape conçue pour optimiser le débit, débits très élevés, faible baisse de pression, longue durée de vie, grande sécurité de fonctionnement et étanchéité absolue.

Pression de service: PN 35 bars / température: -20 °C à +100 °C.

Matière(s):

Laiton nickelé, douille en acier trempé et nickelée.

Description technique

Matériau	Laiton
Débit	2000 l/min
Filetage intérieur du raccord	1/4 pouce
Pression de service max.	35 bar
Type de produit	Kärcher coupleur p/ nettoyeur 4.403-002.0

