

**Raccord industriel Raccord, Ø int. raccord de tuyau (dim. nominales): 13mm****Données de commande**

N° commande	080232 13
GTIN	4062406423162
Classe d'article	02A

**Description****Exécution:**

Raccord industriel conçu pour un débit élevé et optimisé de 2000 l/min (air), **NW 7,8**. Raccord rapide à verrouillage d'un seul côté, robuste et de haute qualité. Soupape conçue pour optimiser le débit, débits très élevés, faible baisse de pression, longue durée de vie, grande sécurité de fonctionnement et étanchéité absolue.

Pression de service: PN 35 bars / température: -20 °C à +100 °C.

**Matière(s):**

Laiton nickelé, douille en acier trempé et nickelée.

**Description technique**

Débit	2000 l/min
Pression de service max.	35 bar
Matériau	Laiton
Ø int. raccord de tuyau (dim. nominales)	13 mm
Type de produit	Kärcher coupleur p/ nettoyeur 4.403-002.0

