

DYMO**Etiqueteuse électronique, Type: 5200****Données de commande**

N° commande	085500 5200
GTIN	3501170841402
Classe d'article	08U

Description**Exécution:**

Etiqueteuses électroniques **mobiles et robustes** permettant de réaliser aisément et rapidement des étiquettes autocollantes en plastique. Impression durable par thermotransfert. Avance et recul du ruban réglables. Alimentation en énergie via une **batterie Li-Ion rechargeable**, chargeur secteur. Saisie de texte aisée à l'aide de touches à accès rapide. **Robuste imprimante d'étiquettes industrielle** pour l'étiquetage aisé de câbles, tableaux, rayonnages, etc. **Touches d'accès direct** pour les caractères fréquemment utilisés en électrotechnique.

Utilisation:

Les étiquettes adhèrent à la quasi-totalité des surfaces lisses et non grasses.

Livraison:

Avec ruban noir sur blanc et mode d'emploi. Etiqueteuse électronique avec batterie lithium-ion et bloc d'alimentation. 1× cassette en nylon blanche 19 mm × 3,5 m, 1× étiquette industrielle en vinyle blanche 12 mm × 5,5 m.

Remarque(s):

- **Possibilité de paramétrer différentes langues.**
- **Avec clavier QWERTZ disponible en stock, clavier AZERTY disponible sur demande.**

Description technique

Largeurs de ruban disponibles	9; 12; 19 mm
Largeur	124 mm
Type de découpe ruban	manuel
Nombre de batteries incluses	1
Adaptateur secteur	avec
Longueur	64 mm
Nombre de caractères/symboles disponibles	100
Particularité	Mémoire d'étiquettes
Hauteur d'écriture maximale	13 mm
Nombre de styles	4
Type	Rhino 5200
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre largeur caractère	2
Nombre taille caractère	7
Type de clavier	ABC
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Nombre de lignes de texte	1-4
Hauteur	234 mm
Cassette adaptée	RHINO
Poids, batterie comprise	780 g
Nombre de caractères visibles sur l'écran	2x14
Emballage	Mallette de transport
Référence fabricant	S0841400
Type de produit	Etiqueteuse électronique

Accessoires

Cassette Type W	085512 W
Cassette 19 mmx3,5 m, nylon Type W	085516 W

Cassette 12 mm×5,5 m, vinyle Type W	085517 W
Cassette Type W	085513 W
Cassette 9 mm×5,5 m, vinyle Type W	085509 W
Cassette Type W	085511 W
Cassette Type W	085514 W
Cassette 19 mm×5,5 m Vinyl Type W	085510 W