



Niveaux indicateurs de pente numériques CLINOBEVEL 1 USB, Type: SOFT



Données de commande

N° commande	467555 SOFT
GTIN	7630041115321
Classe d'article	45C

Description

Exécution:

Niveau indicateur de pente universel pour les mesures absolues et relatives. Quatre bases de mesure à exécution précise permettent de procéder à des mesures de pente dans chaque quadrant. Boîtier renforcé en aluminium anodisé dur protégé contre les projections d'eau. Avec indicateur d'angle ou d'inclinaison. Création automatique de rapports de contrôle par le logiciel Clinisoft.

Livraison:

Avec étui. Avec câble de données USB et logiciel Clinisoft.

Description technique

Poids	520 g
Interface	Port USB
Précision	2+1 incrément numérique degrés/minute
Largeur	75 mm
Série	Clinobevel
Plage de mesure	±45 degré

Longueur	100 mm
Incrément numérique	0,02 mm/m
Hauteur	35 mm
Norme	DIN 2276
Métriologie	numérique
Emballage	Etui
Type de produit	Niveaux indicateurs de pente