

FLUKE.

**Testeur de tension sans contact, Type: 1ACII****Données de commande**

N° commande	473005 1ACII
GTIN	095969290814
Classe d'article	47H

**Description****Exécution:**

Testeur de tension compact pour la détection sans contact de conducteurs sous tension.

**Fonctionnement:**

IP40: Protection contre la pénétration de corps étrangers de  $\varnothing > 1$  mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart, et pas de protection contre l'eau.

**Utilisation:**

Contrôle de câbles, prises, boîtiers de raccordement, etc. Lorsque l'appareil détecte une tension, la pointe de mesure s'allume en rouge et un signal sonore retentit.

**Description technique**

Code art. piles/batteries incluses	081561 LR3
Catégorie de surtension	CAT IV / 1000 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Indice de protection IP	IP 40
Nombre de piles incluses	2
Plage d'affichage c.a.	200 - 1000 V
Alimentation	2x 081561 LR3
Type de produit	Testeur de tension

**Services**

027120 S

Etalonnage Testeur de tension Type S	
--------------------------------------	--

Etalonnage DAkkS Testeur de tension Type S	027160 S
--	----------

---

## Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081561 LR3
---	------------