

FLUKE.

Testeur de tension sans contact, Type: LVD2**Données de commande**

N° commande	473005 LVD2
GTIN	095969369978
Classe d'article	47H

Description**Exécution:**

Testeur de tension compact pour la détection sans contact de conducteurs sous tension.
Éclairage supplémentaire des points de mesure.

Fonctionnement:

IP40: Protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing > 1$ mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart, et pas de protection contre l'eau.

Utilisation:

Contrôle de câbles, prises, boîtiers de raccordement, etc. Lorsque l'appareil détecte une tension, la pointe de mesure s'allume en rouge et un signal sonore retentit.

Description technique

Catégorie de surtension	CAT IV / 600V
Indice de protection IP	IP 40
Nombre de piles incluses	2
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR3
Plage d'affichage c.a.	90 - 600 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Alimentation	2x 081561 LR3
Type de produit	Testeur de tension

Services

Etalonnage Testeur de tension Type S	027120 S
Etalonnage DAkkS Testeur de tension Type S	027160 S

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081561 LR3
---	------------