

BENNING**Testeurs de phases, Type: VT2****Données de commande**

N° commande	473282 VT2
GTIN	4014651440555
Classe d'article	47A

Description**Exécution:**

Pour un contrôle de phase rapide et aisé sur des prises, boîtes de dérivation, interrupteurs et lampes. Détection de ruptures de câbles dans des câbles isolés.

Fonctionnement:

IP53: Protection contre les chutes verticales d'eau en pluie, jusqu'à 60° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi qu'une protection complète contre le contact.

Utilisation:

Contrôle de phase, vérification de la présence de ruptures sur des câbles isolés. Avec contrôle de champ magnétique sur les soupapes, interrupteurs, relais, pompes et bobines de champ magnétique.

Norme:

DIN EN 61010-1.

Livraison:

Avec 2 piles 081561 réf. LR3.

Description technique

Catégorie de surtension	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Indice de protection IP	IP 53
Nombre de piles incluses	2
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Plage de tension c.a.	12 - 1000 V
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR3

Matériau boîtier	Plastique ABS
Type de produit	Testeurs de phases

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081561 LR3
---	------------