

Garant**Freins-filets 2GP22, Contenance: 250ml****Données de commande**

N° commande	088060 250
GTIN	4062406422806
Classe d'article	01K

Description**Exécution:**

L'utilisation de freins filets empêche tout détachement involontaire et le desserrage de vissages. Les freins filets anaérobies à un composant conviennent à tous les systèmes et toutes les formes de filetage. Les vissages sont étanchéifiés. Empêchent de manière fiable tout glissement. Type **2GP22**: résistance faible. Viscosité moyenne. Idéal pour les vissages faciles à démonter. Permet la fixation des vis à pas fin.

Utilisation:

Serrage faible – Desserrage possible avec un outil normal. **Serrage moyen** – Desserrage encore possible avec un outil normal. **Serrage très fort** – Desserrage uniquement possible avec un outil spécial pour par chauffage (>150 °C).

Remarque(s):

Nettoyer au préalable le matériau à usiner avec un nettoyant sans étiquetage 088004.

Description technique

Démontage	avec outil normal
Couple initial de décollement min.	5,5 - 11,5 Nm

pour matériau	Métallurgie
Utilisable après	3 - 6 h
pour applications	Freins-filets
pour applications	Produits d'étanchéité pour filetages
pour applications	Utilisation universelle
Classe de résistance	Faible
Propriété	résistant à l'huile
Propriété	résistant à l'huile
Pour tailles de filetages M jusqu'à	M36
Température de stockage	5 - 23 °C
Maniabilité après	5 - 10 min
Contenance	250 ml
Viscosité dynamique	800 - 1500 mPas
Point d'éclair	100 °C
Base chimique	Méthacrylates
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	24 mois
Forme	liquide
Plage de températures	-55 - 180 °C
Densité	1,08 g/cm ³
Pour type de filetage	métrique fin
Couleur	violet
Durabilité	GARANT GreenPlus
Série	GreenPlus
Type de produit	Freins-filets