

**Garant****Freins-filets 2GP43, Contenance: 250ml****Données de commande**

N° commande	088061 250
GTIN	4062406423421
Classe d'article	01K

**Description****Exécution:**

L'utilisation de freins filets empêche tout détachement involontaire et le desserrage de vissages. Les freins filets anaérobies à un composant conviennent à tous les systèmes et toutes les formes de filetage. Les vissages sont étanchéifiés. Empêchent de manière fiable tout glissement. Type **2GP43**: résistance moyenne. Assure une fermeture étanche pour de nombreux types de vissages. Résistance élevée aux vibrations. Durcissement rapide pour un grand nombre de métaux ferreux. Compatibilité améliorée avec l'huile.

**Utilisation:**

**Serrage faible** – Desserrage possible avec un outil normal. **Serrage moyen** – Desserrage encore possible avec un outil normal. **Serrage très fort** – Desserrage uniquement possible avec un outil spécial pour par chauffage (>150 °C).

**Remarque(s):**

Nettoyer au préalable le matériau à usiner avec un nettoyant sans étiquetage 088004.

**Description technique**

Viscosité dynamique	1500 - 4000 mPas
Contenance	250 ml

Couple initial de décollement min.	15 - 25 Nm
Démontage	avec outil normal
Pour tailles de filetages M jusqu'à	M36
Classe de résistance	Moyen
Point d'éclair	100 °C
Maniabilité après	5 - 15 min
Utilisable après	3 - 6 h
Base chimique	Méthacrylates
Densité	1,08 g/cm <sup>3</sup>
Propriété	résistant à l'huile
Propriété	résistant à l'huile
Propriété	résistant aux vibrations
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	24 mois
pour matériau	Métallurgie
Plage de températures	-55 - 180 °C
Température de stockage	5 - 23 °C
pour applications	Utilisation universelle
pour applications	Produits d'étanchéité pour filetages
pour applications	Surfaces huileuses
Couleur	Bleu
Forme	liquide
Durabilité	GARANT GreenPlus
Série	GreenPlus
Type de produit	Freins-filets