

Garant**Freins-filets 2GP90, Contenance: 250ml****Données de commande**

N° commande	088063 250
GTIN	4062406423469
Classe d'article	01K

Description**Exécution:**

L'utilisation de freins filets empêche tout détachement involontaire et le desserrage de vissages. Les freins filets anaérobies à un composant conviennent à tous les systèmes et toutes les formes de filetage. Les vissages sont étanchéifiés. Empêchent de manière fiable tout glissement. Type **2GP90**: résistance moyenne. Etanchéité fiable des corps en fonte et des cordons de soudure. Permet également de bloquer et fixer ultérieurement les petites vis et pièces cylindriques.

Utilisation:

Serrage faible – Desserrage possible avec un outil normal. **Serrage moyen** – Desserrage encore possible avec un outil normal. **Serrage très fort** – Desserrage uniquement possible avec un outil spécial pour par chauffage (>150 °C).

Remarque(s):

Nettoyer au préalable le matériau à usiner avec un nettoyant sans étiquetage 088004.

Description technique

Couple initial de décollement min.	10 - 15 Nm
Point d'éclair	100 °C

Plage de températures	-55 - 180 °C
Utilisable après	5 - 8 h
Base chimique	Méthacrylates
Température de stockage	5 - 23 °C
Maniabilité après	40 - 60 min
pour applications	Utilisation universelle
pour applications	Freins-filets
pour applications	Produits d'étanchéité pour filetages
pour applications	Vissages prémontés
Propriété	résistant à l'huile
Propriété	résistant à l'huile
Classe de résistance	Moyen
Forme	liquide
Viscosité dynamique	10 - 20 mPas
Pour tailles de filetages M jusqu'à	M6
Couleur	vert
Contenance	250 ml
Densité	1,08 g/cm ³
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	24 mois
pour matériau	Métallurgie
Durabilité	GARANT GreenPlus
Série	GreenPlus
Type de produit	Freins-filets