

Garant GREENPLUS

Produits d'étanchéité pour filetages 5GP42, Contenance: 250ml**Données de commande**

N° commande	088064 250
GTIN	4062406423483
Classe d'article	01K

Description**Exécution:**

Le produit d'étanchéité pour filetages empêche toute fuite de substances gazeuses et liquides. Les applications types du produit d'étanchéité pour filetages sont notamment l'étanchéité de filetages métalliques coniques et de raccords.

Type **5GP42**. Produit d'étanchéité pour les pièces filetées des installations hydrauliques ou pneumatiques (pièces de raccordement notamment). Protection efficace contre l'huile, l'eau, les hydrocarbures et les produits chimiques.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable le matériau à usiner avec un nettoyant sans étiquetage 088004.

Description technique

Densité	1,08 g/cm ³
Couple initial de décollement min.	15 - 25 Nm
Plage de températures	-55 - 180 °C
Base chimique	Ester de méthacrylate
Maniabilité après	10 - 20 min

Classe de résistance	Moyen
Point d'éclair	100 °C
Propriété	résistant à l'huile
Viscosité dynamique	400 - 800 mPas
Contenance	250 ml
Pour tailles de filetages en pouces	3/4 pouce
Température de stockage	5 - 23 °C
Couleur	brun
Forme	liquide
Démontage	avec outil normal
Ecart maximal	0,15 mm
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	24 mois
Pour tailles de filetages M jusqu'à	M26
Utilisable après	3 - 6 h
pour matériau	Métallurgie
Durabilité	GARANT GreenPlus
Série	GreenPlus
Type de produit	Produits d'étanchéité