

Garant GREENPLUS

Produits d'étanchéité pour filetages 5GP42, Contenance: 50ml**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 088064 50 |
| GTIN | 4062406423476 |
| Classe d'article | 01K |

Description**Exécution:**

Le produit d'étanchéité pour filetages empêche toute fuite de substances gazeuses et liquides. Les applications types du produit d'étanchéité pour filetages sont notamment l'étanchéité de filetages métalliques coniques et de raccords.

Type **5GP42**. Produit d'étanchéité pour les pièces filetées des installations hydrauliques ou pneumatiques (pièces de raccordement notamment). Protection efficace contre l'huile, l'eau, les hydrocarbures et les produits chimiques.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable le matériau à usiner avec un nettoyant sans étiquetage 088004.

Description technique

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Contenance | 50 ml |
| Forme | liquide |
| Pour tailles de filetages en pouces | 3/4 pouce |
| Couleur | brun |
| Ecart maximal | 0,15 mm |

| | |
|--|------------------------|
| Démontage | avec outil normal |
| Point d'éclair | 100 °C |
| Densité | 1,08 g/cm ³ |
| Plage de températures | -55 - 180 °C |
| Viscosité dynamique | 400 - 800 mPas |
| Classe de résistance | Moyen |
| Couple initial de décollement min. | 15 - 25 Nm |
| Base chimique | Ester de méthacrylate |
| Pour tailles de filetages M jusqu'à | M26 |
| Maniabilité après | 10 - 20 min |
| pour matériau | Métallurgie |
| Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 24 mois |
| Température de stockage | 5 - 23 °C |
| Utilisable après | 3 - 6 h |
| Propriété | résistant à l'huile |
| Durabilité | GARANT GreenPlus |
| Série | GreenPlus |
| Type de produit | Produits d'étanchéité |