

Garant GREENPLUS

Produits d'étanchéité plane 5GP74, Contenance: 50ml**Données de commande**

N° commande	088067 50
GTIN	4062406423537
Classe d'article	01K

Description**Exécution:**

Produit d'étanchéité qui durcit en l'absence d'air entre des surfaces métalliques extrêmement serrées.

Type **5GP74**. Permet d'étanchéifier les brides et les surfaces. Film d'étanchéité à durcissement rapide et relativement flexible.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable le matériau à usiner avec un nettoyant sans étiquetage 088004.

Description technique

Classe de résistance	Moyen
Base chimique	méthacrylate anaérobie
Forme	liquide
Plage de températures	-55 - 180 °C
Température de stockage	5 - 23 °C
Démontage	avec outil normal

pour applications	Raccord à bride
pour applications	Surfaces étanches
Couleur	orange
Densité	1,09 g/cm ³
Ecart maximal	0,25 mm
Utilisable après	3 - 6 h
pour matériau	Métallurgie
Maniabilité après	5 - 20 min
Point d'éclair	100 °C
Viscosité dynamique	23000 - 35000 mPas
Propriété	résistant à l'eau
Propriété	résistant à l'huile
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	24 mois
Couple initial de décollement min.	10 - 20 Nm
Contenance	50 ml
Durabilité	GARANT GreenPlus
Série	GreenPlus
Type de produit	Produits d'étanchéité