

Garant GREENPLUS

**Produits d'étanchéité pour filetages 5GP11, Contenance: 50ml****Données de commande**

N° commande	088065 50
GTIN	4062406423490
Classe d'article	01K

**Description****Exécution:**

Le produit d'étanchéité pour filetages empêche toute fuite de substances gazeuses et liquides. Les applications types du produit d'étanchéité pour filetages sont notamment l'étanchéité de filetages métalliques coniques et de raccords.

Type **5GP11**. Protège de l'eau, de l'air comprimé, du gaz, de l'essence, du GPL et des produits chimiques. Thixotrope. La charge en PTFE facilite le démontage. Spécialement conçu pour l'étanchéification des raccords de tuyaux coniques/cylindriques. Lorsque le produit sèche, il se transforme en un revêtement élastique.

**Remarque(s):**

Nettoyer au préalable le matériau à usiner avec un nettoyant sans étiquetage 088004.

**Description technique**

pour applications	Raccords vissés
pour applications	Filetage gaz
pour applications	Joints pour tubes
Température de stockage	5 - 23 °C

Point d'éclair	100 °C
Pour tailles de filetages en pouces	3 pouce
Démontage	avec outil normal
Maniabilité après	15 - 20 min
Densité	1,09 g/cm <sup>3</sup>
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	24 mois
Pour tailles de filetages M jusqu'à	M80
Plage de températures	-55 - 180 °C
Base chimique	Ester de méthacrylate
pour matériau	Métallurgie
Couple initial de décollement min.	5 - 15 Nm
Contenance	50 ml
Viscosité dynamique	15000 - 25000 mPas
Forme	liquide
Couleur	blanc
Utilisable après	1 - 3 h
Classe de résistance	Faible
Durabilité	GARANT GreenPlus
Série	GreenPlus
Type de produit	Produits d'étanchéité