

Garant GREENPLUS

Produits d'étanchéité pour filetages 5GP77, Contenance: 250ml**Données de commande**

N° commande	088066 250
GTIN	4062406423520
Classe d'article	01K

Description**Exécution:**

Le produit d'étanchéité pour filetages empêche toute fuite de substances gazeuses et liquides. Les applications types du produit d'étanchéité pour filetages sont notamment l'étanchéité de filetages métalliques coniques et de raccords.

Type **5GP77**. Assure l'étanchéité des filetages gaz coniques/cylindriques jusqu'au type R3 (formats en pouces), par ex. les systèmes de conduites de gaz. Résistant à la chaleur.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable le matériau à usiner avec un nettoyant sans étiquetage 088004.

Description technique

Couleur	Jaune
Point d'éclair	100 °C
pour applications	Joints pour tubes
pour applications	Filetage gaz
Classe de résistance	Très fort
Couple initial de décollement min.	20 - 30 Nm

Plage de températures	-55 - 180 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	24 mois
Ecart maximal	0,35 mm
Pour tailles de filetages en pouces	3 pouce
Viscosité dynamique	20000 - 40000 mPas
Contenance	250 ml
Base chimique	Ester de méthacrylate
pour matériau	Métallurgie
Propriété	résistant à l'huile
Propriété	exempt de marquage
Démontage	avec outil normal
Forme	liquide
Utilisable après	3 - 6 h
Température de stockage	5 - 23 °C
Maniabilité après	5 - 15 min
Densité	1,09 g/cm ³
Pour tailles de filetages M jusqu'à	M80
Durabilité	GARANT GreenPlus
Série	GreenPlus
Type de produit	Produits d'étanchéité